

Rohr-Druckmittler mit Hygiene-/Aseptikanschlüssen

Typen

RDM 763..

Anwendung

Rohr-Druckmittler Typen RDM 7631 bis 763... mit Hygieneanschlüssen für die Nahrungsmittel-, Bio- und Pharmaindustrie werden direkt in die Prozessleitung integriert. Dies ermöglicht eine hervorragende hygienetechnische Gestaltung von Fertigungsanlagen und bietet beste Voraussetzungen für einwandfreie Produktionsabläufe.

Rohr-Druckmittler eignen sich insbesondere auch für völlig totraumfreie Anwendungen, für zirkulierende, hochviskose und zu Verwirbelung neigende Messstoffe und für häufige Messstoffwechsel, da sich Rohr-Druckmittler sehr gut reinigen lassen.

Manometer, Druckschalter, Druckmessumformer oder Druckaufnehmer können angebaut werden.



Diverse RDM-Typen mit aseptischen Anschlüssen sind bereits EHEDG-zugelassen. Der Umfang zertifizierter Anschlüsse wird laufend erweitert. Aktuelle Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Rohr-Druckmittler für allgemeine industrielle Anwendungen finden Sie im Datenblatt 7600.


Ausführliche Informationen über Vorzüge, Anwendungen und Eigenschaften von Druckmittlern finden Sie in unserer Typenübersicht **7000**, sowie auch Hinweise auf andere Druckmittler-Typen.

Bitte beachten Sie dort insbesondere die Ausführungen zum Einfluss von Temperaturabweichungen und die aufgeführten erforderlichen Bestell- bzw. Anfrageangaben!

Benutzen Sie unsere Checklisten für Druckmessgeräte mit Druckmittler, um keine wichtigen Angaben zu vergessen (siehe im Download Bereich auf unserer Website). Auf Wunsch erhalten Sie die Checklisten auch zugesandt.

Aufbau

Das Membranrohr ist mit dem zylindrischen Körper totraumfrei verschweißt. Das komplette Messsystem wird evakuiert, vollständig mit einer geeigneten Flüssigkeit gefüllt und hermetisch verschlossen.



Keine Verbindung des fertigen Systems darf gelöst werden, da ansonsten Füllflüssigkeit austritt und das Druckmesssystem seine Funktionsfähigkeit verliert.

Standardausführungen

Prozessanschlüsse

Anschluss für Flach- / Formdichtung

	Norm:	Nennweiten:	Typ:
<i>Gewindestutzen</i>	DIN 11 851	DN 20...100	RDM 7631
	APV-ISS	DN 1"...2"	RDM 7632
	APV-RJT	DN 1"...2"	RDM 7633
	IDF	DN 1"...2"	RDM 7634
	SMS	DN 1"...2"	RDM 7637
<i>Clamp</i>	DIN 32 676	DN 10...100	RDM 7635
	ISO 2852	DN ½"...4"	RDM 7636



Fortsetzung Prozessanschlüsse:

Sterilverbindung für O-Ring-Dichtung für DIN 11850-Rohre

	Norm:	Nennweiten:	Typ:
<i>Gewindestutzen</i>	DIN 11864-1 Form A	DN 20...100	RDM 7631.1
<i>Flansch</i>	DIN 11864-2 Form A	DN 20...100	RDM 7639
	Neumo/BioConnect®	DN 20...100	RDM 7639.4
<i>Clamp</i>	DIN 11864-3 Form A	DN 20...100	RDM 7635.1
	Neumo/BioConnect®	DN 20...100	RDM 7635.4

Körper

CrNi-Stahl 1.4435 (316 L)

Membran

Rohrmembran CrNi-Stahl 1.4435 (316 L) mit Körper verschweißt

Nenndruck

PN 16 bis 40, abhängig von Typ/Nennweite, siehe Maßtabellen S. 3-4

Messgeräteanschluss¹⁾

G ½ Innengewinde, CrNi-Stahl 1.4435 (316 L)

G ¼ Innengewinde bei DN 10 bzw. ½" (RDM 7635, RDM 7636)

Füllflüssigkeit

Pflanzenöl (FN1)

Anzeigebereich Messgerät

Manometer: 0-1 bar bis PN,

0-2,5 bar bei DN 10 bzw. ½" (RDM 7635, RDM 7636)

(auch entsprechende Vakuum- und Mano-/Vakuummessbereiche)
Mindestanzeigebereiche für andere Druckmessgeräte auf Anfrage

Referenztemperatur

+20 °C (bei Manometeranbau Zifferblattaufschrift: t_a 20 °C)

Dichtung

gehört nicht zum Standard-Lieferumfang, siehe "Zubehör"

¹⁾Nicht an ein Druckmessgerät angebaute RDM liefern wir standardmäßig mit Füllöffnung im Messgeräteanschluss.



ARMATURENBau GmbH
Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbaude • mail@armaturenbaude



Tochterfirma und Vertrieb Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.de

7630
06/12

Zubehör, Sonderausführungen, Bestellangaben

Zubehör

Processanschlussteile und Dichtung

Processanschlussteile wie Anschweißstutzen, Klammern, Überwurfmuttern etc. und Dichtungen gehören nicht zum Standard-Lieferumfang, sind jedoch auf Anfrage erhältlich

Die auf den Folgeseiten angegebenen Nenndrücke PN gelten für die Rohr-Druckmittler. Etwaige Einschränkungen durch die verwendeten Processanschlussteile sind zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind verstärkte Klammern und Nutmuttern zu verwenden!



Sonderausführungen

- Messgeräteanschluss Innengewinde G 1/4, 1/2"NPT, 3/4"NPT; Druckmittler mit Messgerät zusätzlich verschweißt auf Anfrage
- doppelt verschweißte Druckmittler-Manometer-Ausführungen (Hygiene-Design) auf Anfrage
- andere Werkstoffe Rohrmembran und/oder Körper (vergl. ÜS 7000) auf Anfrage
- mit Hygienezeugnis für EHEDG-zertifizierte Ausführungen, d. h. z.Zt. für die Typen RDM 7631.1, RDM 7635.1, RDM 7635.4, RDM 7639, RDM 7639.4 (EHEDG-Zertifikat, Werkszeugnis 2.2.)
- Arbeitstemperatur abweichend von +20 °C
- Füllflüssigkeit
Weißöl (FN2), mit FDA-Zulassung,
Glyzerin (FN3), mit FDA-Zulassung,
Glyzerin/Wasser (FN4),
andere auf Anfrage
- Processanschlüsse auf Anfrage erhältlich:
 - Tri-Clamp® für Rohre nach ISO 1127, BS4825 Teil 3 oder ASME BPE
 - Aseptik-Gewindestutzen Neumo/BioConnect® für DIN oder ISO-Rohre
 - Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-1 für Rohre nach ISO 2037/ BS 4825 Teil 1 oder ISO 1127
 - Aseptik-Clamp Neumo/BioConnect® für ISO-RohreWeitere Processanschlüsse auf Anfrage.
- andere Nennweiten (vergl. S. 3-4) auf Anfrage
- Sonder-Einbaulänge
- Fernleitung (max. Länge auf Anfrage) oder Kühlelement zwischen Druckmittler und Messgerät, siehe Datenblatt 7002, dringend empfohlen für Messstofftemperaturen > +100 °C

Bestellangaben:

Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Bestellhinweise

- in der Übersicht 7000 und den Checklisten für Druckmessgeräte mit Druckmittler
- im jeweiligen Datenblatt zur gewünschten Messgeräteausrüstung!

Typ: z.B. **RDM 7631**, siehe S. 1
Nennweite: **DN**, vergl. Maßtabellen S. 3 u. 4
Nenndruck: **PN 16, 20, 25** oder **40**, vergl. S. 3 u. 4
Material: **1.4435**
Messgeräteanschluss¹⁾ **G 1/2**
Sonderheiten: siehe oben, z.B. anderer Messgeräteanschluss, Kühlelement, Fernleitung etc.

Bitte geben Sie insbesondere an, wenn die Messstoff- oder Umgebungstemperatur von +20 °C abweicht sowie alle etwaigen besonderen Prozess- oder Reinigungsbedingungen.

Beispiel: RDM 7635.1, DN 50, PN 40, 1.4435, G1/2 für Messgerät

¹⁾ Angabe nur für losen Druckmittler erforderlich



Maße, Masse, Mindestanzeigebereiche für Manometer

Anschlüsse für Flach- / Formdichtung

Maße (mm) und Masse (kg), Mindestanzeigebereiche für Manometer (MA)

Typ	DN	PN (bar)	d	d2	G	L _E	L _G	MA	Masse (ca.)	
RDM 7631 Gewindestutzen DIN 11851	20	40	19,8	—	Rd 44 x 1/6	126	138	—	1,65	
	25		26,2		Rd 52 x 1/6		1,78			
	32		31,8		Rd 58 x 1/6		2,33			
	40		38,0		Rd 65 x 1/6		3,20			
	50	25	50,7		Rd 78 x 1/6	100	114		2,55	
	65		65,7		Rd 95 x 1/6		116		2,92	
	80		79,7		Rd 110 x 1/4		120		3,74	
	100		99,7		Rd 130 x 1/4		4,69			
RDM 7632 Gewindestutzen APV-ISS	1"	40	22,5	—	1 15/32	126	126	1 bar ¹⁾	1,01	
	1 1/2"		35,5		1 63/64				1,62	
	2"		48,6		2 17/32				100	1,43
	—		—		—				—	—
RDM 7634 Gewindestutzen IDF	1"	40	22,5	—	1 15/32	126	126	1 bar ¹⁾	1,05	
	1 1/2"		35,5		1 63/64				1,61	
	2"		48,6		2 17/32				100	1,43
RDM 7633 Gewindestutzen APV-RJT	1"	40	22,5	—	1 13/16 x 1/8	126	126	1 bar ¹⁾	1,25	
	1 1/2"		35,5		2 5/16 x 1/8				1,8	
	2"		48,6		2 7/8 x 1/6				100	1,6
RDM 7637 Gewindestutzen SMS	1"	40	22,5	—	Rd 40 x 1/6	126	126	1 bar ¹⁾	1,12	
	1 1/2"		35,5		Rd 60 x 1/6				1,97	
	2"		48,6		Rd 70 x 1/6				100	1,72
RDM 7635 Clamp DIN 32 676	10	40	10,0	34	—	—	98	2,5 bar ²⁾	0,25	
	20		19,8						50,5	126
	25		26,2	1,48						
	32		31,8	1,19						
	40	38,0	0,84							
	50	50,7	64	100			1,45			
65	25	65,7	91		2,61					
RDM 7636 Clamp ISO 2852	1/2"	40	10,0	25	—	—	98	2,5 bar ²⁾	0,25	
	1"		22,5						50,5	126
	1 1/2"		35,5	0,99						
	2"	48,6	64	100			1,69			
	2 1/2"	25	59,7				77,4		2,24	
	3"	65,7	91				2,43			
4"	99,7	119	3,09							

¹⁾ Bezieht sich auf Manometer NG 100 und gilt auch für entsprechende Vakuum- und Mano-Vakuumbereiche.

²⁾ Bezieht sich auf Manometer NG 63 und gilt auch für entsprechende Vakuum- und Mano-Vakuumbereiche.

Die Angaben für andere Druckmessgeräte erhalten Sie auf Anfrage

Maße, Masse, Mindestanzeigebereiche für Manometer

Anschlüsse für O-Ring-Dichtung

Maße (mm) und Masse (kg), Mindestanzeigebereiche für Manometer NG 100 (MA)

Typ	DN	PN (bar)	d	d2	G	L _E	L _G	MA	Masse (ca.)				
RDM 7631.1 Gewindestutzen DIN 11864-1	20	40	19,8	—	Rd 44 x 1/8	126	135	1 bar ¹⁾	1,65				
	25		26,2		Rd 52 x 1/8		137		1,78				
	32		31,8		Rd 58 x 1/8		138		2,33				
	40		38		Rd 65 x 1/8		3,20						
	50	25	50,7		Rd 78 x 1/8	100	112		2,55				
	65		65,7		Rd 95 x 1/8		114		2,92				
	80		79,7		Rd 110 x 1/4		3,74						
	100		99,7		Rd 130 x 1/4		118		4,69				
	RDM 7639 Flansch DIN 11864-2		20		25		19,8		64	—	126	128	2,17
			25				26,2		70			2,40	
32		31,8	76	3,14									
40		38	82	3,92									
50		100	50,7	94	3,65								
65			65,7	113	4,24								
RDM 7639.4 Flansch mit Rücksprung Neumo / BioConnect®	20	16	19,8	80	—	126	135	2,31					
	25		26,2	85				2,55					
	40		38	100				4,10					
	50		100	50,7		110	3,81						
	65			65,7		140	4,35						
	80			79,7		150	5,61						
	100			99,7		175	7,34						
RDM 7635.1 Bundclampsutzen DIN 11864-3	20	40	19,8	50,4	—	126	128	1,86					
	25		26,2					50,5	1,48				
	32		31,8					1,19					
	40		38					64	1,38				
	50	20	50,7			77,5	100	101,2	1,45				
	65		65,7			91			2,61				
	80		79,7			106			3,09				
	100		99,7			130			4,21				
RDM 7635.4 Bundclampsutzen mit Rücksprung Neumo / BioConnect®	20	16	19,8	50,4	—	126	135	1,82					
	25		26,2					1,46					
	40		38					64	1,32				
	50		100			50,7	77,4	109	1,41				
	65					65,7	90,9		2,61				
	80					79,7	106		3,01				
	100					99,7	118,9		4,20				

¹⁾ Bezieht sich auf Manometer NG 100 und gilt auch für entsprechende Vakuum- und Mano-Vakuumbereiche.

Die Angaben für andere Druckmessgeräte erhalten Sie auf Anfrage

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.